

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260341 20/11
GTIN	4045197877895
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ulkonema L ₁	60 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	A20R SDQCR/L11
Keskisiirto L ₃	13 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	26 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppe 8

269028 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500