

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 32/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260341 32/11
GTIN	4045197877918
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	22 mm
Aluslevy	269005 3
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Asetuskulma κ	107,5 astetta
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Aluslevyn ruuvi	269013 2
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	44 mm
ISO-koodi pidin	A32S SDQCR/L11
Ulkonema L ₁	96 mm
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 3	269005 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500