

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260344 12/07
GTIN	4045197877932
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Asetuskulma κ	93 astetta
Pään pituus L ₁	25 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
ISO-koodi pidin	A12L SDXCR/L07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Keskisiirto L ₃	9 mm
Terän koko	7 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	17 mm
Hyötysyvyys T	4,3 mm
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500