

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260344 16/07
GTIN	4045197877949
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kokonaispituus L	180 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L ₁	33 mm
Terän koko	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	21 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SDXCR/L07
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Hyötysyvyys T	4,3 mm
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500