

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260344 20/11
GTIN	4045197877956
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
ISO-koodi pidin	A20R SDXCR/L11
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	18 mm
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	13 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Hyötysyvyys T	10 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500