

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260345 12/07 |
| GTIN | 4045197877970 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------------------------------|
| Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min} | 17 mm |
| Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. |
| Keskisiirto L ₃ | 9 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 |
| Pään pituus L ₁ | 25 mm |
| Asetuskulma κ | 93 astetta |
| Terän koko | 7 mm |
| Kokonaispituus L | 140 mm |
| ISO-koodi pidin | A12L SDXCR/L07 |
| Kiinnityspituus L ₂ | 11 mm |
| Hyötysyvyys T | 4,3 mm |
| varren Ø D ₅ | 12 mm |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Vasen |
| SisäSORVAUSSYVYYS enint. | 3×D |
| SisäJÄÄHDYTYS | kyllä |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen |

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500