

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260345 16/07
GTIN	4045197877987
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Keskisiirto L ₃	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	A16Q SDXCR/L07
Pään pituus L ₁	33 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Terän koko	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	21 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Hyötysyvyys T	4,3 mm
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500