

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260345 20/11
GTIN	4045197877994
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Keskisiirto L ₃	13 mm
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Terän koko	11 mm
Pään pituus L ₁	40 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
ISO-koodi pidin	A20R SDXCR/L11
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Hyötysyvyys T	10 mm
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500