

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränpää: 25/11mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	260345 25/11
GTIN	4045197878007
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Kokonaispituus L	200 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	31,5 mm
Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Pään pituus L ₁	50 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
ISO-koodi pidin	A25R SDXCR/L11
Hyötysyvyys T	10 mm
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500