

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261132 20/11
GTIN	4045197878021
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	25 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Asetuskulma κ	93 astetta
Pään pituus L_1	20,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kokonaispituus L	200 mm
ISO-koodi pidin	A20R SVUBR/L11
Keskisiirto L_3	13 mm
Kiinnityspituus L_2	18 mm
Terän koko	11 mm
varren Ø D_s	20 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500