

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261132 25/16
GTIN	4045197878038
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	17 mm
Terän koko	16 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Pään pituus L ₁	25,5 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
ISO-koodi pidin	A25R SVUBR/L16
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Kokonaispituus L	200 mm
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3xD
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500