

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261132 32/16
GTIN	4045197878045
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
ISO-koodi pidin	A32S SVUBR/L16
Pään pituus L ₁	33,5 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Keskisiirto L ₃	22 mm
Aluslevy	269005 8
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Aluslevyn ruuvi	269013 2
Terän koko	16 mm
Kokonaispituus L	250 mm
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 8	269005 8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500