

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261133 16/11
GTIN	4045197878069
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	11 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	21 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L <sub>1</sub>	16,5 mm
ISO-koodi pidin	A16Q SVUBR/L11
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500