

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261133 25/16
GTIN	4045197878083
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Asetuskulma κ	93 astetta
ISO-koodi pidin	A25R SVUBR/L16
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Terän koko	16 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Kokonaispituus L	200 mm
Pään pituus L ₁	25,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppe 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500