

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261133 32/16
GTIN	4045197878090
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	40 mm
Keskisiirto L_3	22 mm
Aluslevy	269005 8
ISO-koodi pidin	A32S SVUBR/L16
Asetuskulma κ	93 astetta
Kiinnityspituus L_2	31 mm
Terän koko	16 mm
Aluslevyn ruuvi	269013 2
Kokonaispituus L	250 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Pään pituus L_1	33,5 mm
varren Ø D_s	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 8	269005 8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500