

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261133 40/16
GTIN	4045197878106
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	27 mm
Aluslevyn ruuvi	269013 2
Asetuskulma κ	93 astetta
Aluslevy	269005 8
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Terän koko	16 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	39 mm
Kokonaispituus L	300 mm
ISO-koodi pidin	A40T SVUBR/L16
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Aluslevy Tyyppi 8	269005 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500