

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260704 20/12
GTIN	4045197878120
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	125 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Terän koko	12 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Aluslevy	269005 9
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Sopiva kääntöterä	SC.. 1204..
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	17 mm
ISO-koodi pidin	SSBCR/L 2020K12
Varren koko	20 mm
Sarja	QuickTurn
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 9	269005 9
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	269013 5
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20	269028 20
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500