

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/09mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260705 16/09
GTIN	4045197878144
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	9 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Kokonaispituus L	100 mm
ISO-koodi pidin	SSBCR/L 1616H09
Varren koko	16 mm
Aluslevy	269005 12
Toimintaleveys L ₄	13 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Pään pituus L ₁	20 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 09T3..
Sarja	QuickTurn
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Aluslevy Tyyppi 12	269005 12
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 2	269028 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500