

Garant**Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 20/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260705 20/12
GTIN	4045197878151
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
Toimintaleveys L ₄	17 mm
ISO-koodi pidin	SSBCR/L 2020K12
Pään pituus L ₁	20 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Sopiva kääntöterä	SC.. 1204..
Terän koko	12 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Aluslevy	269005 9
Varren koko	20 mm
Sarja	QuickTurn
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20	269028 20
Aluslevy Tyyppi 9	269005 9
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	269013 5
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500