

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 25/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260705 25/12
GTIN	4045197878168
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	SC.. 1204..
Kokonaispituus L	150 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 5
Terän koko	12 mm
Aluslevy	269005 9
Varren koko	25 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 20
ISO-koodi pidin	SSBCR/L 2525M12
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	22 mm
Sarja	QuickTurn
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	75 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitalttaasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 5	269013 5
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 20	269028 20
Aluslevy Tyyppi 9	269005 9
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500