

Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 10/07mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260300 10/07
GTIN	4045197878236
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Terän koko	7 mm
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	9,5 mm
Varren koko	10 mm
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	70 mm
ISO-koodi pidin	SDNCN 1010E07
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjäähdytys	ei
Asetuskulma κ	62,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500