

Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 12/07mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260300 12/07
GTIN	4045197878243
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
ISO-koodi pidin	SDNCN 1212F07
Terän koko	7 mm
Varren koko	12 mm
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	6 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	62,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500