

**Garant****Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 16/11mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260300 16/11  |
| GTIN         | 4045197878250 |
| Tuoteluokka  | 21T           |

**Tekninen kuvaus**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Terän koko   | 11 mm                           |
| Aluslevy   | 269005 3                        |
| Ruuvi aluslevylle                                  | 269013 2                        |
| Neutraalien pidinten kokonaispituus L              | 100 mm                          |
| Neutraalien pidinten toimintaleveys L <sub>4</sub> | 8 mm                            |
| Kääntöterä-ruuvisarja                              | 269028 2                        |
| Neutraalien pidinten ulottuma L <sub>1</sub>       | 16 mm                           |
| Sopiva kääntöterä                                  | DC.. 11T3..                     |
| Varren koko  | 16 mm                           |
| ISO-koodi pidin                                    | SDNCN 1616H11                   |
| Standardi  | DIN ISO 5610                    |
| Käyttötapa   | Neutraali                       |
| Sisäjäähdytys                                      | ei                              |
| Asetuskulma κ                                      | 62,5 astetta                    |
| Käyttö   | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Käyttö   | Tasosorvaus                     |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Käyttö      | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin                |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2  | 269013 2    |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15                    | 674248 TX15 |
| Aluslevy Tyyppi 3   | 269005 3    |
| Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22   | 269028 22   |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys<br>Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500  |