

Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 20/11mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	260300 20/11
GTIN	4045197878267
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ruuvi aluslevylle	269013 2
Aluslevy	269005 3
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	125 mm
Terän koko	11 mm
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	10 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	20 mm
ISO-koodi pidin	SDNCN 2020K11
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Varren koko	20 mm
Standardi	DIN ISO 5610
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	62,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen

Tuotetyyppi

Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22

269028 22

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2

269013 2

Aluslevy Tyyppi 3

269005 3

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500