

**Garant****Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 25/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260300 25/11
GTIN	4045197878274
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	SDNCN 2525M11
Aluslevy	269005 3
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Neutraalien pidinten toimintaleveys L <sub>4</sub>	12,5 mm
Varren koko	25 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Neutraalien pidinten kokonaispituus L	150 mm
Terän koko	11 mm
Ruuvi aluslevylle	269013 2
Neutraalien pidinten ulottuma L <sub>1</sub>	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	62,5 astetta
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Aluslevy Tyyppi 3	269005 3
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500