



Poratankosarja teräs, ilman sisäjähdytystä, Oikea, Tyyppi: SET06



Tilaustiedot

Tilausnumero	260038 SET06
GTIN	4045197878281
Tuoteluokka	29W

Kuvaus

Malli:

Ilman sisäjähdytystä.

Toimituksen sisältö:

Muovikotelossa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CC.. 0602..
ISO-koodi pidin	S1216M SCLCR06
ISO-koodi pidin	S0810J SCLCR06
ISO-koodi pidin	S0608H SCLCR06
ISO-koodi pidin	S1012K SCLCR06
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L ₁	22 mm
Pään pituus L ₁	27 mm

Pään pituus L_1	33 mm
Pään pituus L_1	42 mm
Kiinnityspituus L_2	7 mm
Kiinnityspituus L_2	9 mm
Kiinnityspituus L_2	11 mm
Kiinnityspituus L_2	15 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	11 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Keskisiirto L_3	4 mm
Keskisiirto L_3	6 mm
Keskisiirto L_3	7 mm
Keskisiirto L_3	9 mm
Kaulan leveys L_4	6 mm
Kaulan leveys L_4	8 mm
Kaulan leveys L_4	10 mm
Kaulan leveys L_4	12 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500