



Pikasyöttöjyrsin MFH micro, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 8/1mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221941 8/1
GTIN	4960664778355
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinäää.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229722 (6IP; 0,6Nm)
Ulkoneman pituus L_1	16 mm
Sisäjähdytys	kyllä
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,5 mm
Sopiva kääntöterä	LPGT 0102..
Terien lkm Z	1
Porrastuskulma α_{\max}	3,69 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	14 mm
Varren Ø D_s h6	10 mm
Kokonaispituus L_{ges}	75 mm
Ø D_3	4 mm
Terän Ø D_c	8 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	12 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	3,1 mm

Asetuskulma κ	11 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin