



Pikasyöttöjyrsin MFH micro, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 10/2mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221941 10/2
GTIN	4960664778362
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	LPGT 0102..
Terän Ø D _c	10 mm
Terien lkm Z	2
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	16 mm
Sisäjähdytys	kyllä
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,5 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	5,1 mm
Ulkoneman pituus L ₁	20 mm
Kääntöterän ruuvi	229722 (6IP; 0,6Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	80 mm
Varren Ø D _s h6	10 mm
Porrastuskulma α _{max}	2,25 astetta
Ø D ₃	6 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	18 mm

Asetuskulma κ	11 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin