



Pikasyöttöjyrsin MFH micro, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 12/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221941 12/3
GTIN	4960664778379
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	8 mm
Kokonaispituus L _{ges}	80 mm
Varren Ø D ₅ h ₆	12 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	7,1 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	20 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,61 astetta
Terän Ø D _c	12 mm
Sopiva kääntöterä	LPGT 0102..
Kääntöterän ruuvi	229722 (6IP; 0,6Nm)
Ulkoneman pituus L ₁	20 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Terien lkm Z	3
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,5 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	22 mm

Asetuskulma κ	11 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin