



Pikasyöttöjyrsin MFH micro, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 16/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221941 16/4
GTIN	4960664778393
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	90 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	30 mm
Kääntöterän ruuvi	229722 (6IP; 0,6Nm)
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	28 mm
Ulkoneman pituus L_1	25 mm
Varren Ø D_3 h6	16 mm
Terän Ø D_c	16 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	11,1 mm
Sopiva kääntöterä	LPGT 0102..
Terien lkm Z	4
Sisäjäähdytys	kyllä
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	0,5 mm
Ø D_3	12 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,03 astetta

Asetuskulma κ	11 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin