



Pikasyöttöjyrsin MFH micro, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 8/1mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221942 8/1
GTIN	4960664778409
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

Tekninen kuvaus

Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuskulma α_{\max}	3,69 astetta
Varren Ø D ₅ h6	10 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	3,1 mm
Terän Ø D _c	8 mm
Ø D ₃	4 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	12 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,5 mm
Kääntöterän ruuvi	229722 (6IP; 0,6Nm)
Terien lkm Z	1
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	14 mm
Sopiva kääntöterä	LPGT 0102..
Kokonaispituus L _{ges}	58 mm
Ulkoneman pituus L ₁	16 mm

Asetuskulma κ	11 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin