



## Pikasyöttöjyrsin MFH micro, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 12/3mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221942 12/3
GTIN	4960664778423
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus $L_{ges}$	65 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	7,1 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	0,5 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	22 mm
Terän Ø $D_c$	12 mm
Varren Ø $D_s$ h6	12 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	20 mm
Terien lkm Z	3
Sopiva kääntöterä	LPGT 0102..
Ulkoneman pituus $L_1$	20 mm
Kääntöterän ruuvi	229722 (6IP; 0,6Nm)
Ø $D_3$	8 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	1,61 astetta

Asetuskulma κ	11 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin