



Pikasyöttöjyrsin MFH micro, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 14/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221942 14/3
GTIN	4960664778430
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

Tekninen kuvaus

Porrastuskulma α_{\max}	1,26 astetta
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,5 mm
Varren Ø D_s h6	12 mm
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	24 mm
Ulkoneman pituus L_1	20 mm
Kokonaispituus L_{ges}	65 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	9,1 mm
Terän Ø D_c	14 mm
Sopiva kääntöterä	LPGT 0102..
Sisäjähdytys	kyllä
Ø D_3	10 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	26 mm
Kääntöterän ruuvi	229722 (6IP; 0,6Nm)

Asetuskulma κ	11 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin