



Pikasyöttöjyrsin MFH micro, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 16/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221942 16/4
GTIN	4960664778447
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Ulkoneman pituus L_1	25 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	28 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Ø D_3	12 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	11,1 mm
Varren Ø D_5 h6	16 mm
Kokonaispituus L_{ges}	73 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,03 astetta
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	0,5 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	30 mm
Sopiva kääntöterä	LPGT 0102..
Terän Ø D_c	16 mm
Kääntöterän ruuvi	229722 (6IP; 0,6Nm)

Asetuskulma κ	11 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin