



Pikasyöttöjyrsin MFH micro, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 8/1mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221943 8/1
GTIN	4960664806690
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

Tekninen kuvaus

Porrastuspituus L kun α_{\max}	3,1 mm
Kääntöterän ruuvi	229722 (6IP; 0,6Nm)
Terän Ø D _c	8 mm
Porrastuskulma α_{\max}	3,69 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	12 mm
Ø D ₃	4 mm
Kokonaispituus L _{ges}	17 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	14 mm
Terien lkm Z	1
Ø D ₁ h ₆	6,5 mm
Sopiva kääntöterä	LPGT 0102..
Kiinnityskierre M	M6

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,5 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin