



## Pikasyöttöjyrsin MFH micro, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 10/2mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221943 10/2
GTIN	4960664806706
Tuoteluokka	250

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Ø D <sub>1</sub> h6	6,5 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Ø D <sub>3</sub>	6 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	0,5 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	17 mm
Kääntöterän ruuvi	229722 (6IP; 0,6Nm)
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	2,25 astetta
Terän Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	5,1 mm
Kiinnityskierre M	M6
Sisäjäähdytys	kyllä
Sopiva kääntöterä	LPGT 0102..

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	18 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin