


Pikasyöttöjyrsin MFH micro, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 12/3mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 221943 12/3 |
| GTIN | 4960664806713 |
| Tuoteluokka | 250 |

Kuvaus
Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------------|
| Ø D ₃ | 8 mm |
| Ø D ₁ h ₆ | 6,5 mm |
| enimmäistyöstösyvyys a _{p max} | 0,5 mm |
| Kiinnityskierre M | M6 |
| Kokonaispituus L _{ges} | 17 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max} | 22 mm |
| Porrastuspituus L kun α _{max} | 7,1 mm |
| Porrastuskulma α _{max} | 1,61 astetta |
| Sopiva kääntöterä | LPGT 0102.. |
| Kääntöterän ruuvi | 229722 (6IP; 0,6Nm) |
| Terän Ø D _c | 12 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min} | 20 mm |

| | |
|--------------------|----------------|
| Sisäjäähdytys | kyllä |
| varren malli | Kierteellinen |
| Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |