



Pikasyöttöjyrsin MFH micro, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 14/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221943 14/3
GTIN	4960664806720
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M6
Porrastuskulma α_{\max}	1,26 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	24 mm
Ø D_1 h6	6,5 mm
Kääntöterän ruuvi	229722 (6IP; 0,6Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	17 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	9,1 mm
Terien lkm Z	3
Terän Ø D_c	14 mm
Ø D_3	10 mm
Sopiva kääntöterä	LPGT 0102..
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	26 mm

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,5 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin