



Pikasyöttöjyrsin MFH micro, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 16/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221943 16/4
GTIN	4960664806737
Tuoteluokka	250

Kuvaus

Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Ø D ₃	12 mm
Kääntöterän ruuvi	229722 (6IP; 0,6Nm)
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,5 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α _{max}	11,1 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	28 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,03 astetta
Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Kiinnityskierre M	M8
Kokonaispituus L _{ges}	22 mm
Sopiva kääntöterä	LPGT 0102..
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	30 mm

Terän Ø D _c	16 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin