

**LPGT 010210 ER-GM, PR1525, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221946 ST1400
GTIN	4960664778959
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

2-särmäinen kääntöterä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Syöttö f_z / hammas: 0,4 mm

ISO-koodi-kääntöterä: LPGT 010210 ER-GM

tyyppi: ST1400

Nirkon säde: 1 mm

Säätösäde, kun $a_{p\max}$: 1,2 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1400
Säätösäde, kun $a_{p\max}$	1,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	LPGT 010210 ER-GM
Nirkon säde	1 mm
Laji	PR1525

Lastuava aine	KM
Syöttö f_z / hammas	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		