

**LPGT 010210 ER-GM, PR1535, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221947 INOX
GTIN	4960664778966
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

2-särmäinen käanttöterä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Tekninen kuvaus

Säätösäde, kun $a_{p \max}$	1,2 mm
ISO-koodi-käanttöterä	LPGT 010210 ER-GM
tyyppi	INOX
Nirkon säde	1 mm
Laji	PR1535
Lastuava aine	KM
Syöttö f_z / hammas	0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		