

**Garant****APMT 100305 TR, HB8525, Tyyppi: ST1100**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	215948 ST1100
GTIN	4045197877581
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Malli:**

Kääntöterä, voimakkaasti positiivinen mitoitus ja kierteinen lastuamissärmä.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215800, 215803, 215850, 215853 ja 215870.

Arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p,max} = 4,8$  mm.

Pöytälevyn paksuus: 3,18 mm

Nirkon säde: 0,5 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,11 mm

## Tekninen kuvaus

tyyppi	ST1100
Syöttö $f_z$ / hammas	0,11 mm
Nirkon säde	0,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	APMT 100305 TR
Laji	HB8525

Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	3,18 mm
Tuotetyppi	Kääntöterä jysintään