



## Voimamittari Macro Line Newton, Enimmäispunnitusalue: 100N



### Tilaustiedot

Tilausnumero	479422 100
GTIN	7612348800988
Tuoteluokka	47F

### Kuvaus

**Malli:**

Tarkkuusvaa'at, joiden tarkkuus on  $\pm 0,3$  % kuorman painosta. Taarausalue enintään 20 % kapasiteetista. Mittausasento valittavissa vapaasti (paitsi nro 479410 - vain pystysuoraan). Nollaus ja 20 % taaraus säätöruuvilla. Ylä- ja alaripustus käännettävissä 360°.

Maksimisoitin ja kädensija.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää muovikotelon ja käyttöohjeen.

**Erikoistarvike:**

Muunnossarja voimamittarille nro 479421.

### Tekninen kuvaus

Kiinnitystapa	koukku
Asteikon pituus	140 mm
Jaotus	1 N
Enimmäispunnitusalue	100 N

Kalibrointi	K1
Tuotetyyppi	Jousivaaka

### Palvelut

KalibrointiJousivaaka Tyyppi F	027730 F
--------------------------------	----------

### Tarvikkeet

Painesarja Tyyppi MACRO	479421 MACRO
Maksimiosoitin Tyyppi MACRO	479429 MACRO