

## Mitutoyo

### Digitaalinen syvyystyöntömitta IP 67, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 200mm



#### Tilastiedot

Tilausnumero	418713 200
GTIN	4946368727158
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Mittaustulos näytetään helppolukuisella näytöllä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

**Erikoistarvike:**

Lisäsillat nro 418744.

Tiedonsiirtokaapeli nro 497085.

#### Tekninen kuvaus

Läpimitan mittauskisko	16x3,5 mm
Siltapituus	100 mm
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Kalibrointi	A1
Lukema	0,01 mm
Mittausalue	0 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,02 mm
Standardi	ISO 13385
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

## Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200

## Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497085 D2
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 320 mm	418744 320
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 260 mm	418744 260
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497085 D1
Lisäsilta, erillinen Siltapituus 180 mm	418744 180
Lähetin Tyyppi S11E	498966 S11E
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497085 USB2