

## Mitutoyo

### Digitaalinen kaarimikrometri, Mittausalue: 25-50mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	421571 25-50
GTIN	4946368716695
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Virherajat standardin **DIN 863** vaatimuksia tiukemmat. Erittäin suuri LCD-näyttö (7,5 mm). "Function Lock" estää nolapisteen tahattoman säätämisen. **Yhdistelmäräikkä** (momentinrajoitus rummussa ja pikatoiminnossa) käyttöön yhdellä kädellä ja pitimessä.

**Etu:**

**Mittausaika jopa 40 % lyhyempi 2 mm kierteen nousun ansiosta.**

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357. Koosta 25–50 alkaen 1 asetusmitta.

#### Tekninen kuvaus

Lukema	0,001 mm
Kierteen nousu	2 mm
Karan Ø	6,35 mm
Kalibrointi	B2
Mittausalue	25 - 50 mm
virheraja	2 µm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Tuotenro, paristot/akut	081560 357
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

### Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100

### Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm	421100 25