

Mitutoyo

**Vipumittakello, kello vaakatasossa, mittausvarren pituus 17,4 mm,
Mittausalue suuntaansa / rungon Ø: 0,4/39mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	436271 0,4/39
GTIN	4946368675800
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.

lukematarkkuus 1/100.

Vipumittakello, jossa **vaakatasossa oleva kello.**

Mitutoyo – jalokivilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Ei ole arka magneettikentille.

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 359680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiiniukuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Anturivarren pituus	17,4 mm
Mittauskuulan \varnothing	2 mm
Mittausvoima	0,3 N
Kallistusalue	2×120 astetta
Kotelon \varnothing	39 mm
Kokonaispoikkeama f_{ges}	13 μ m
Poikkeama f_e	8 μ m
Lukema	0,01 mm
Mittausalue suuntaa kohden	0,4 mm
Kiinnitysvarren \varnothing h6	8 mm
Hystereesi f_u	3 μ m
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Vipumittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023340 ANALOG
KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023330 ANALOG

Tarvikkeet

Keskityspidin Tyyppi	436512
Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm	359680 120
Nelikulmapidin pienkärjille	436510