

Mitutoyo

**Vipumittakello, jossa kallellaan oleva kello, Mittausalue suuntaansa / rungon
Ø: 0,2/39mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	436276 0,2/39
GTIN	4946368676258
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.

20°:n kulmassa oleva kello.

Mitutoyo – jalokivilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Ei ole arka magneettikentille.

Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 359680.

Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	0,3 N
Anturivarren pituus	15,2 mm
Kiinnitysvarren \varnothing h6	8 mm
Hystereesi f_u	3 μ m
Kotelon \varnothing	39 mm
Poikkeama f_e	5 μ m
Kokonaispoikkeama f_{ges}	20 μ m
Mittausalue suuntaa kohden	0,2 mm
Mittauskuulan \varnothing	2 mm
Lukema	0,002 mm
Kallistusalue	2×110 astetta
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Vipumittakello

Palvelut

KalibrointiVipumittakello Tyypin ANALOG	023330 ANALOG
---	---------------

Tarvikkeet

Nelikulmapidin pienkärjille	436510
Keskityspidin Tyypin	436512
Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm	359680 120