

## Mitutoyo

**Vipumittakello, mittausvarren pituus 15,2 mm, Mittausalue suuntaansa /  
rungon Ø: 0,3/39mm**



### Tilaustiedot

Tilausnumero	436281 0,3/39
GTIN	4946368676296
Tuoteluokka	44A

### Kuvaus

#### Malli:

Erikoistarkat vipumittakellot, joissa on jaloteräslaakeroitu mittauskoneisto ja kätevä, vankka rakenne. Runko ja lohenpyrstöuralliset kiinnitysprismat on valmistettu yhdestä kappaleesta, minkä ansiosta kiinnitys on erityisen taipumaton. Rungon mattakromaus suojaa korroosiolta.

#### Lukematarkkuus 2/1000.

**Mitutoyo** – jalokivilaakeroitu mittauslaite, jossa KM-mittauskuula. Ei ole arka magneettikentille.

#### Käyttö:

Tarkkana vertailumittauslaitteena pyörintätarkistuksen tavoitepoikkeamien tarkistamiseen, sisämittaukseen, yhdensuuntaisuuden ja tasomaisuuden tarkistamiseen sekä työkappaleen suuntaamiseen.

#### Toimituksen sisältö:

Sis. kiinnitystapin Ø 8 mm.

#### Erikoistarvike:

Nelikulmapidin nro 436510, keskityspidin nro 436512, nivelmittausjalusta nro 359680.

#### Varaosa:

Varakärki, jossa kovametalli- tai rubiinikuula, toimitettavissa pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Mittausalue suuntaa kohden	0,3 mm
Mittauskuulan $\emptyset$	2 mm
Kiinnitysvarren $\emptyset$ h6	8 mm
Poikkeama $f_e$	6 $\mu$ m
Anturivarren pituus	15,2 mm
Mittausvoima	0,4 N
Kokonaispoikkeama $f_{ges}$	11 $\mu$ m
Kallistusalue	2x110 astetta
Kotelon $\emptyset$	39 mm
Lukema	0,002 mm
Hystereesi $f_u$	3 $\mu$ m
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C5
Tuotetyyppi	Vipumittakello

## Palvelut

KalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS-kalibrointiVipumittakello Tyyppi ANALOG	023340 ANALOG

## Tarvikkeet

Keskityspidin Tyyppi	436512
Nelikulmapidin pienkärjille	436510
Nivelmittausjalusta Toimintasäde 120 mm	359680 120