



Jatkokappale, 1/4", Kokonaispituus: 254mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	632400 254
GTIN	4018754103768
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Materiaalin ja erityisen taontatavan ansiosta optimaalinen ulkonelikulma DIN 3120 A 6,3, jousikuula, sisänelikulmat DIN 3120.

Työkalu- ja liitinosat voidaan kiinnittää "sokeasti" upotetun sisänelikulman, viistetyn ulkonelikulman ja neljän lukitusuran läpi.

Standardi:

DIN 3123-B 6,3

Raaka-aine:

Kromiseosterästä – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Sopii:

Käsi­käyt­toiset päät.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suosittel­tu tuotenumero: 632429

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	254 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Tuotetyyppi	Jatkokappale