



Momenttiavain Standard MANOSKOP® 721 ja räikkä, Suurin kiristysmomentti: 150Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657225 150
GTIN	4018754268924
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Kestävä ja kompakti yksivartinen vääntömomenttiavain, esisäädettävissä asteikon (Nm ja lbfft) mukaisesti, itselaukeava. Säilyttää tarkkuutensa kymmenientuhansien kiristysten ajan, koska kaikki kuluvat osat on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja vääntösauva kuormittuu käytössä vain vähän. Kun vääntömomentti on saavutettu, vääntösauvan kuormitus lakkaa heti. Kotelo ja kahva lujaa suorakulmaista putkea.

Mittayksiköt: Nm, lbfft. **Kiinteä vaihtoräikkä – kiristys vain myötöpäivään.**

Toiminto:

Säätö: Nopea vääntömomentin säätäminen liukuasetusnupin avulla. Asetettu arvo vahvistetaan kahvan lukituspainikkeella.

Nopea vääntömomentin säätäminen liukuasetusnupin avulla. Asetettu arvo vahvistetaan kahvan lukituspainikkeella.

Käyttö:

Pikasäädön ansiosta ihanteellinen korjaustöihin ja pienille sarjoille.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Mittaustarkkuus vääntömomentti	±4 %
Pään korkeus h	18 mm
Vääntömomenttialue	30 - 150 Nm
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	5 Nm
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Näyttö	analoginen
Vääntömomenttialue	25 - 110 lbfft
Paino	1280 g
Pään leveys b	41 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Suurin kiristysmomentti	150 Nm
Lukema valittavissa	Nm
Lukema valittavissa	lbfft
Mittaustapa	Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Palaute	irrottava
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	387 mm
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Standardi	DIN EN ISO 6789
Liitäntämuoto	vääntöneliö (räikkä)
Kokonaispituus L	452 mm
Kalibrointi	O1
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tiedot tallennettavissa	ei
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen

mittaustekniikka	mekaaninen
Sarja	MANOSKOP® 721 Quick
Taittotoiminto	ei
Liukutoiminto	ei
QuickRelease / pikavaihtotoiminto	ei
Maksimiosoitin	ei
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

KalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020020 1000

Tarvikkeet

Asteikkoikkuna momenttiavaimille Tyyppi 2	657212 2
Vihreä liukuosa momenttiavaimelle Tyyppi 2	657213 2
Asteikkoikkuna momenttiavaimille Tyyppi 4	657212 4